


SVF-sädejyrsimillä saat pyöristettyä työkappaleen reunat siististi ja tehokkaasti

Teet sitten pieniä R0,2 pyöristysksiä, tai suurempia R10, tällä TiAlN pinnoitetulla täyskovametallijyrsimellä teet sen siististi ja tehokkaasti. Tällä jyrsimellä voit pyöristää teräs-, -ruostumaton teräs-, valurauta-, titaani-, kupari-, tai alumiinikappaleiden reunoja.



Tilaukoodi	R	ØD1	ØD2	L	Z
SVF0.2-0.5/3-50Z2	0,2	0,5	3,0	50	2
SVF0.3-0.5/3-50Z2	0,3	0,5	3,0	50	2
SVF0.4-0.5/3-50Z2	0,4	0,5	3,0	50	2
SVF0.5-0.5/3-50Z2	0,5	0,5	3,0	50	2
SVF0.5-7/8-70Z4	0,5	7,0	8,0	70	4
SVF0.6-0.5/3-50Z2	0,6	0,5	3,0	50	2
SVF0.7-0.5/3-50Z2	0,7	0,5	3,0	50	2
SVF0.8-0.5/3-50Z2	0,8	0,5	3,0	50	2
SVF0.9-0.5/3-50Z2	0,9	0,8	3,0	50	2
SVF1-0.8/3-50Z2	1,0	0,8	3,0	50	2
SVF1-6/8-70Z4	1,0	6,0	8,0	70	4
SVF1.5-1.5/5-50Z2	1,5	1,5	5,0	50	2
SVF01.5-7/10-75Z4	1,5	7,0	10,0	75	4
SVF2-1.5/6-50Z2	2,0	1,5	6,0	50	2
SVF2-6/10-75Z4	2,0	6,0	10,0	75	4
SVF2.5-1.5/8-50Z2	2,5	1,5	8,0	50	2
SVF2,5-7/12-75Z4	2,5	7,0	12,0	75	4
SVF3-1,5/8-50Z2	3,0	1,5	8,0	50	2
SVF3-6/12-75Z4	3,0	6,0	12,0	75	4
SVF3.5-9/16-80Z4	3,5	9,0	16,0	80	4
SVF4-1,9/10-55Z2	4,0	1,9	10,0	55	2
SVF4-8/16-80Z4	4,0	8,0	16,0	80	4
SVF4.5-7/16-80Z4	4,5	7,0	16,0	80	4
SVF5-1.8/12-70Z2	5,0	1,8	12,0	70	2
SVF5-10/20-80Z4	5,0	10,0	20,0	80	4
SVF6-8/20-80Z4	6,0	8,0	20,0	80	4
SVF8-9/25-100Z4	8,0	9,0	25,0	100	4
SVF10-5/205-100Z4	10,0	5,0	25,0	100	4