



## KATO ST20-DBR7-SC viilaistukalla poistat purseita siististi kappaleiden reunoista, vaikka reunaviivan paikka vaihtelee



90° pyörivä kovametalliviila yhdistettynä istukan aksiaaliseen joustoon (10mm) takaa siistin reunan kappaleeseen, vaikka reunaviivan paikka vaihtelee. Erityisesti kohteissa, joissa poltto-, laserleikattu- tai valettu pinta yhdistyy koneistettuun pintaan tai kaksoiskaarevat pinnat, ovat kohteita joissa joustava viilaistukka on helppokäyttöinen ja tuo erittäin siistin lopputuloksen nopeasti ja tehokkaasti. SC-mallin säädettävän jousikuorman avulla hallitset syntyvän viisteen kokoa helposti.




| Tilauskoodi  | L <sub>0</sub> | L <sub>1</sub> | ØC <sub>1</sub> | ØC <sub>2</sub> | F <sub>1</sub> | Ød <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | Ød  | Holkki | Paino  |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|--------|--------|
| ST20-DBR7-SC | 110            | 78             | 33              | 16              | 10             | 20              | 45             | 3-7 | ER11   | 0,43kg |



### Sopivat kovametalliviilat



| Työkalu   | Tilauskoodi  | L  | L <sub>c</sub> | ØD <sub>1</sub> | ØD <sub>c</sub> |
|---|--------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
|  | P81916.0X6.0 | 57 | 8              | 6               | 16              |
|  | FR 0617      | 61 | 12             | 6               | 25              |

### Muut tarvikkeet



| Työkalu   | Tilauskoodi | L  | ØD   | Ød    |
|---|-------------|----|------|-------|
|  | 4008EP-6    | 18 | 11,5 | 6,5,5 |
|  | 02.07.03    | -  | -    | -     |

**HUOM!** KATO ST20-DBR7-SC viilaistukassa voit käyttää myös XEBEC keraamisia tasoharjoja Ø6mm ja Ø15mm